




karta katalogowa | nr katalogowy: 858-151
przełącznik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 230 V AC; 4 x zestyk przełączny;
maksymalny prąd długotrwały 5 A; z ręcznym pobudzeniem; szerokość 22 mm;
wysokość 25 mm

<https://www.wago.com/858-151>



Charakterystyka obciążalności DC zestyku



wymiary w mm

Dane techniczne			
Obwód wejściowy		Obwód wyjściowy	
znamionowe napięcie wejściowe U	230 V AC	liczba zestyków przełącznych	4
znamionowy prąd wejściowy przy U	9 mA	materiał styku (przełącznik)	AgSnO ₂
		maks. prąd długotrwały	5 A
		maks. prąd załączniowy (przy obciążeniu rezystancyjnym)	(AC) 15 A / 4 s
		maks. napięcie łączeniowe	250 V AC
		maks. moc łączeniowa (przy obc. rezystancyjnym)	AC 1250 VA; patrz krzywa obciążalności zestyku DC
		min. zalecana moc łączeniowa	12 V / 100 mA
		czas zadziałania zestyku typ.	25 ms
		czas odpadania typ.	25 ms
		czas drgania zestyku typ.	4 ms
		trwałość elektryczna (NO; obciążenie rezystancyjne; 23°C)	100 x 10 ³ cykli łączeniowych

Obwód wyjściowy			sygnalizacja	
trwałość mechaniczna		20 x 10 ⁶ cykli łączeniowych	sygnalizacja statusu	czerwona LED mechaniczny

Bezpieczeństwo i ochrona	
wytrzymałość napięciowa, wejście/wyjście (AC, 1 min)	1,5 kVsk
wytrzymałość napięciowa, zestyk otwarty (AC, 1 min)	1 kVsk
wytrzymałość napięciowa, wyjście/wyjście (AC, 1 min)	1,5 kVsk
stopień ochrony	IP20

Wymiary	
szerokość	21,5 mm / 0.846 in
wysokość od podłoża	35 mm / 1.378 in
głębokość	28 mm / 1.102 in

Dane mechaniczne	
sposób montażu	moduł wtykowy

Dane materiałowe	
specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
masa	33,8 g

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia (praca przy U)	-25 ... +70°C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... +80°C

Normy i wymagania	
normy/wymagania	EN 61810-1

Dane handlowe	
Product Group	6 (MODUŁY INTERFEJSOWE)
szt./opak.	3 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055143532037
numer taryfy celnej	85364900990

klasyfikacja produktu	
UNSPSC	39122334
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska	
status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption

Aprobaty/certyfikaty

General approvals



aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 858-151

↓

Dokumentacja			
Bid Text			
858-151	29.11.2017	doc 26.50 KB	↓
858-151	19.02.2019	xml 3.85 KB	↓

Dane CAD/CAE	
Dane CAD 2D/3D Models 858-151 ↓	CAE data EPLAN Data Portal 858-151 ↓ WSCAD Universe 858-151 ↓

1 powiązane produkty

1.1 opcjonalne akcesoria

1.1.1 podstawki do montażu wtykowego

1.1.1.1 podstawka pusta



nr kat.: 858-100

podstawka przekaźnika; 4 x zestyk
przełączny