

Konwertera mediów 10GBase-R SFP+ do 10GBase-T RJ45

Opis

Konwerter mediów Delock 10 Gigabit Ethernet Media służy jako łącznik różnych systemów zapisu. Do slotu SFP można wpiąć różne moduły SFP+ do 10 Gbps.

Szybciej, dzięki NBASE-T

Port RJ45 ma układ NBASE-T dla większych prędkości. Umożliwia do transfer z prędkością do 10 Gbps na tradycyjnych kablach sieciowych. Prędkość jest wybierana automatycznie.



Numer artykułu 86861

EAN: 4043619868612

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x gniazdo SFP dla modułu 10GBase-R SFP+
 - 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 żeńskie
- Szybkość transmisji danych:
 - Gigabit Ethernet do 1 Gbps
 - NBASE-T z maks. prędkością 2,5 Gbps oraz 5 Gbps
 - 10 Gigabit Ethernet do 10 Gbps
- Moduł SFP nie znajduje się na wyposażeniu
- 6 Diody LED do monitorowania stanu
- Pobór mocy: maks. 5 W
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 55 °C
- Metalowa obudowa
- Brak wentylatora
- Wymiary (DxSxW): ok. 94 x 71 x 26 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Typ zasilacza: zasilacz sieciowy z wtyczką Euro
- Identyfikator modelu: KA1201A-1201000EU
- Napięcie wejściowe: 100 - 240 V
- Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50 / 60 Hz

- Prąd wejściowy: 0,4 A
- Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Średnia sprawność podczas pracy: 83,7 %
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): 78,0 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,08 W
- złącze zasilania DC: 5,5 x 2,1 mm
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz

Wymagania systemowe

- 10GBase-RModuł SFP+

Zawartość opakowania

- Konwertera mediów
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Interfejs

Wyjście:	1 x RJ45 żeńskie
Wejście:	1 x SFP żeńskie

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps Gigabit Ethernet do 10 Gbps
Temperatura robocza:	0 °C ~ 55 °C

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	94 mm
Szerokość:	71 mm
Wysokość:	26 mm

Zasilacz

Typ zasilania:	Euro wall power supply
Napięcie wejściowe:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Wyjście zasilania:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

