


## Elektroniczny wyłącznik

Fuse/Standard/24VDC/2x2A



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 przycisk on / off / reset Status LED 2
- 3 przycisk on / off / reset Status LED 1
- 4 zaciski sprężynowe Wyjścia 1/2



## Dane elektryczne

|                                                     |                                                        |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Napięcie zasilania [V]                              | zgodnie z SELV/PELV ; "klasa zasilania 2" zgodnie z UR |           |
| Napięcie znamionowe DC [V]                          |                                                        | 24        |
| Napięcie wejściowe DC [V]                           |                                                        | 19,2...30 |
| Klasa ochrony                                       |                                                        | III       |
| Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC) [ms] |                                                        | 10        |
| Prąd w obwodzie zamkniętym [mA]                     |                                                        | 8         |
| Straty mocy (napięcie nominalne 24 V DC) [W]        |                                                        | 0,412     |
| Liczba kanałów                                      |                                                        | 2         |
| Prąd znamionowy [A]                                 |                                                        | 2         |
| Prąd znamionowy (element zabezpieczenia) [A]        |                                                        | 2         |

## Wyjścia

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Całkowita pojemność elektryczna [mF] | 10 |
|--------------------------------------|----|

## Warunki pracy

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia [°C]   | -25...60          |
| Temperatura składowania [°C] | -40...70          |
| Ochrona                      | IP 20; (od czoła) |
| Stopień zabrudzenia          | 2                 |

## Testy / dopuszczenia


|     |              |                                |
|-----|--------------|--------------------------------|
| EMC | EN 61000-6-3 | radiacja poprzez interferencje |
|     | EN 61000-6-2 | odporność na zakłócenia        |



## Elektroniczny wyłącznik


Fuse/Standard/24VDC/2x2A

| Dane mechaniczne                |        |                                                  |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| Waga                            | [g]    | 70                                               |
| Wymiary                         | [mm]   | 80 x 12,5 x 98,5                                 |
| Wyświetlacze / elementy robocze |        |                                                  |
| Wyświetlacz                     | status | 2 x LED, czerwony / zielony / pomarańczowyorange |
| Elementy wykonawcze             | 2 x    | przyciski                                        |
| Połączenie elektryczne          |        |                                                  |
| zaciski sprężynowe:             |        |                                                  |
| styki - dźwignia/listwa:        |        |                                                  |
| Podłączenie                     |        |                                                  |



## Diagramy i grafiki

Charakterystyka wyjściowa



Charakterystyka prądowo-czasowa