


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-M4



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Zasięg

[mm]

1200

OKF

Zasięg

[mm]

120

OOF

Zasięg

[mm]

400

OUF

Zasięg

[mm]

120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Waga

[g]

56

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M4



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-M4

Długość głowicy	[mm]	15
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu		
Materiał		Adapter: ABS
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		aluminium

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4
	podkładki zębate: 4
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------