


## Czujnik indukcyjny

IGA4008-CPKG/US-104



## Cechy produktu

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Wykonanie elektryczne | PNP                |
| Funkcja wyjścia       | komplementarny     |
| Strefa działania [mm] | 8                  |
| Obudowa               | Obudowa gwintowana |
| Wymiary [mm]          | M18 x 1 / L = 80   |

## Dane elektryczne

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 10...30 DC |
| Pobór prądu [mA]                          | < 10       |
| Klasa ochrony                             | II         |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak        |

## Wyjścia

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Wykonanie elektryczne                                | PNP            |
| Funkcja wyjścia                                      | komplementarny |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5            |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      | 200            |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                   | 300            |
| Zabezpieczenie przed zwarcie                         | tak            |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                   | tak            |

## Strefa działania

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Strefa działania [mm]              | 8        |
| Realny zasięg działania Sr [mm]    | 8 ± 10 % |
| Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...6,48 |

## Dokładność / odchylenie

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Współczynnik korekcji     | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
| Histeresa [% z Sr]        | 3...15                                                                        |
| Dryft punktu przełączania | -10...10                                                                      |



## Czujnik indukcyjny

IGA4008-CPKG/US-104

[% z Sr]

## Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...80 |
| Ochrona               |      | IP 65    |

## Testy / dopuszczenia

|                                           |        |              |         |
|-------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| EMC                                       |        | EN 60947-5-2 |         |
|                                           |        | EN 55011     | klasa B |
| MTTF                                      | [lata] | 1349         |         |
| Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu |        | tak          |         |

## Dane mechaniczne

|             |      |                                                                                                                                                     |  |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Waga        | [g]  | 70,5                                                                                                                                                |  |
| Obudowa     |      | Obudowa gwintowana                                                                                                                                  |  |
| Montaż      |      | montaż niezabudowany                                                                                                                                |  |
| Wymiary     | [mm] | M18 x 1 / L = 80                                                                                                                                    |  |
| Opis gwintu |      | M18 x 1                                                                                                                                             |  |
| Materiał    |      | mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT kolor pomarańczowy; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem |  |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                      |
|-------------|--------------|----------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty |
|-------------|--------------|----------------------|

## Akcesoria

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Dostarczane elementy | nakrętki zabezpieczające: 2 |
|----------------------|-----------------------------|

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



## Czujnik indukcyjny

IGA4008-CPKG/US-104

### Podłączenie

