

Kabel audio Red's Music - Jack stereo 6.3mm / 2x Jack mono 6.3mm

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU12...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: Wtyk Jack stereo 6.3mm

Złącze 2-A: Wtyk Jack mono 6.3mm

Złącze 2-B: Wtyk Jack mono 6.3mm

Model złącz: J55, J53

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5x∅ (∅ - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:



AU12...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:

	
J55 - Jack stereo 6.3	2 x J53 - Jack mono 6.3

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU1203BX	0.3 m	89g	5903867408512
AU1205BX	0.5 m	103g	5903867408529
AU1210BX	1.0 m	136g	5903867408536
AU1215BX	1.5 m	170g	5903867408543
AU1220BX	2.0 m	203g	5903867408550
AU1230BX	3.0 m	277g	5903867408567
AU1240BX	4.0 m	344g	5903867408574
AU1250BX	5.0 m	411g	5903867408581
AU1260BX	6.0 m	478g	5903867408598
AU1270BX	7.0 m	545g	5903867408604
AU1280BX	8.0 m	612g	5903867408611
AU1290BX	9.0 m	694g	5903867408628
AU12100BX	10.0 m	761g	5903867408635
AU12150BX	15.0 m	1096g	5903867408642
AU12200BX	20.0 m	1431g	5903867408659

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów