


**INDEX:**  
KABX-10PFF-L400

## PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY ZE ZŁĄCZEM SYGNAŁOWYM TYPU MOLEX



### NAZWA:

Kabel połączeniowy TLYp ze złączem Molex  
10PIN MX-43025-1000

### BUDOWA:

Przewód typ TLYp o przekroju  $10 \times 0,35 \text{ mm}^2$  we wspólnej izolacji PVC, linka miedziana klasy 5, kolor czarny, 5 żył oznaczone czerwonym paskiem ze złączem 2xMolex MX-43025-1000, styki Molex MX-43030-0007 zaciskane maszynowo.

### ZASTOSOWANIE :

Do instalacji stacjonarnych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz do montażu wewnątrz urządzeń w średnich warunkach pracy (np. pralki, wirówki, suszarki, lodówki, przenośny sprzęt warsztatowy i domowy, sprzęt RTV). Urządzenia wymagające kabli o dużej giętkości, w których nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia ich z gorącymi elementami w aplikacjach takich jak:

- systemy audio i instalacje głośnikowe,
- systemy alarmowe i domofonowe,
- systemy automatyki budynkowej i domowej,
- urządzenia sterownicze w instalacjach elektroniki i automatyki przemysłowej,
- urządzenia oświetleniowe (LED).

### DANE TECHNICZNE:

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zakres temperatur pracy [°C]                                       | -15 do 70           |
| Maksymalne napięcie pracy [V]                                      | 150                 |
| Minimalna wytrzymałość izolacji dla prądu przemiennego 50 Hz [VAC] | 1000                |
| Prąd maks. [A]                                                     | 4                   |
| Materiał izolacji                                                  | PVC                 |
| Przekrój żył [mm <sup>2</sup> ]                                    | 10×0,35             |
| Wymiary zewn. przewodu [mm]                                        | 1,6×3,4             |
| Kolory izolacji żył                                                | czarny/czerwony     |
| Materiał żył                                                       | Cu                  |
| Budowa żyły                                                        | Linka               |
| Długości przewodu [mm]                                             | 400                 |
| Oznaczenie złącza                                                  | MX-43025-1000       |
| Seria złącza                                                       | Micro-Fit 3.0 Molex |
| Liczba pinów                                                       | 10                  |
| Rodzaj złącza                                                      | Żeński              |
| ROHS 2015/863                                                      | Zgodne              |
| LVD 2014/35/UE                                                     | Zgodne              |

Przewód nie może być stosowany do celów instalacyjnych wysokoprądowych na zewnątrz urządzeń.