

SOPOT LED 18W, plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu, 1880lm, IP20, 4000K, klosz PVC

Marka: ADVITI | Symbol: AD-PL-6460WLZMM4 | Ean: 5908254840418

Adviti



OPIS PRODUKTU

Plafon SOPOT LED 18W to oświetlenie ścienna-sufitowe, które cechuje się nie tylko wysoką funkcjonalnością czy odpornością, ale również estetycznym wyglądem. Wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu pozwala na automatyczne włączenie i wyłączenie światła, co znacznie zwiększa efektywność zużycia energii elektrycznej i daje możliwość oszczędzenia na rachunkach za prąd.

Z łatwością da się w tej kategorii skompletować pasujące do siebie, bezpretensjonalne i eleganckie

oświetlenie – do wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, domu, firmy czy mieszkania. Funkcjonalne i spójne aranżacje można tworzyć, dobierając lampy z kilku dostępnych serii, każda o konkretnych atutach i specyfice.

Plafon ten posiada diody LED o mocy 18W, które generują jasne i równomierne światło o strumieniu 1880 lm. Jasność ta jest optymalna zarówno do stosowania w domowych wnętrzach, jak i w różnych miejscach publicznych, takich jak biura, hotele, szkoły czy sklepy. Temperatura barwowa plafonu wynosi 4000K, co oznacza neutralną barwę białego światła.

Sopot, to również uniwersalna lampa do różnego rodzaju zadań – dobrze sprawdzi się w korytarzu, na klatce schodowej czy w spiżarni, a zamontować można go zarówno na ścianie, jak i na suficie pomieszczenia. Stopień ochrony IP20 będzie w takich pomieszczeniach zupełnie wystarczający.

Okrągły, biały klosz wykonany z mlecznego PVC estetycznie będzie się komponował zarówno z awangardowym wystrojem wnętrza, jak i z prostym minimalistycznym wyposażeniem np. biurowej przestrzeni wspólnej. Ta forma oświetlenia sprawdzi się wszędzie tam, gdzie istotne będą uniwersalność i funkcjonalność.

Produkt dostępny w trzech wariantach mocy: 12W, 18W, 24W oraz w wersji bez czujnika ruchu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230 V
Źródło światła:	LED, wymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	18 W
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	1880lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	104lm/W
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000K
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	120
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	30000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80
Moc w trybie czuwania [W]:	18 W
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F

Barwa światła:	Neutralny biały
Współczynnik mocy:	0.7
Wartość migotania Pst LM:	0.5
Wartość efektu stroboskopowego SVM:	0.4
Stopień ochrony (IP):	20
Odporność uderowa:	IK05
Klasa ochronności:	I
Do montażu ściennego:	tak
Przystosowane do zawieszenia:	nie
Do montażu sufitowego:	tak
Do montażu wbudowanego:	nie
Do montażu natynkowego:	tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych:	nie
Materiał obudowy:	metal
Materiał klosza:	PVC
Z czujnikiem ruchu:	tak
Typ czujnika:	microwave
Zasięg detekcji:	3-7m
Regulacja natężenia światła LUX:	15Lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	40s
Szerokość [mm]:	350
Wysokość/głębokość [mm]:	62
Długość [mm]:	350
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	tak