

# Przewodu antenowego męski SMA do żeńskie SMA LMR/CFD100, 5 m low loss

## Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.



**Numer artykułu 90441**

EAN: 4043619904419

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SMA męski >
  - 1 x SMA żeński
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ przewodu: LMR100
- Typ kabla: koncentryczny
- Tłumienie przewodu: 0,99 dB @ 2 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 2,79 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Najmniejszy promień skrętu: 6,4 mm
- Długość ze złączami (L): ok. 5 m

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem SMA

## Zawartość opakowania

- Przewód antenowy
- Pierścień blokujący, nakrętka śrubki, ząbkowana podkładka

## Zdjęcia



## Interfejs

|           |                |
|-----------|----------------|
| Złącze 1: | 1 x męski SMA  |
| Złącze 2: | 1 x SMA żeński |

## Właściwości techniczne

|             |        |
|-------------|--------|
| Impedancja: | 50 Ohm |
|-------------|--------|

## Właściwości fizyczne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Kategoria kabla:          | koncentryczny |
| Typ przewodu:             | LMR100        |
| Kolor przewodu:           | czarny        |
| Długość kabla ze złączem: | 5 m           |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |

