




Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiający spełnianie wysokich wymagań bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i uprzemysłowionych. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych.

|                               |                          |                                          |                                |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Opis                          | 8 zespołów               | Kolor                                    | Szary RAL 7035                 |
| Liczba otworów do wybicia Ø23 | 10 po bokach / 2 na dole | Typy wybitych otworów                    | Wymienne przy użyciu narzędzia |
| Ochrona IP                    | IP40                     | Klasa Izolacji                           | II                             |
| Odporność na wstrząsy         | IK07                     | sterowania                               | Moduł 4 x 2                    |
| Układ wstępny przedziału      | 2                        | Charakterystyka                          | Bezhalogenowy                  |
| Śruby pokryw                  | Stal odporna na korozję  | Moment dokręcania moment dokręcania śrub | 0.8 NM                         |
| Śred. zewn. LxHxD (mm)        | 231x82x55                | Próba rozżarzoną drutem                  | 650 °C                         |
| Twardość kulkowa              | 70 °C                    | Norma                                    | (EN 60670-1)                   |
| Montaż Temperatury            | -25 +60 °C               | Electrocod                               | 0212                           |

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids              |           | Bases        |           | Solvents           |               |               |               | Mineral oil        | UV rays   |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|
|                 | Concentrated       | Diluted   | Concentrated | Diluted   | Hexane             | Benzol        | Acetone       | Alcohol       |                    |           |
| Resistant       | Limited resistance | Resistant | Resistant    | Resistant | Limited resistance | Not resistant | Not resistant | Not resistant | Limited resistance | Resistant |

#### DIMENSIONAL



| Codice | GW 27 005                        | GW 27 006                        | GW 27 007                         | GW 27 008                         |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A      | 6<br>(3 MOD. x 2)<br>ORIZZONTALI | 8<br>(4 MOD. x 2)<br>ORIZZONTALI | 12<br>(4 MOD. x 3)<br>ORIZZONTALI | 16<br>(4 MOD. x 4)<br>ORIZZONTALI |
| B      | 198                              | 231                              | 330                               | 429                               |
| C      | 82                               | 82                               | 82                                | 82                                |
| D      | N. 1 PASSO                       | N. 1 PASSO                       | N. 2 PASSI                        | N. 3 PASSI                        |
| E      | 175                              | 208                              | 307                               | 406                               |
| F      | 48                               | 48                               | 48                                | 48                                |

#### TECHNICAL SYMBOLOGY




IP  
IP40



IK  
IK07



GWT  
650 °C



#### STANDARDS/APPROVALS

