



Taśmy do kofekcjonowania przewodów - tkaninowe do zastosowań wysokotemperaturowych

HelaTape Protect 250

Właściwości

- Wysokiej jakości taśmy z tkaniny poliestrowej
- Klej na bazie kauczuku zapewnia bardzo dobrą odporność na działanie wysokich temperatur i mediów
- Stabilność w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +150°C
- Odporność na działanie temperatur, zgodne z normą LV312
- Bardzo dobra odporność na ścieranie
- Bardzo elastyczny materiał, umożliwiający odrywanie ręczne
- Długoterminowa niezawodność w zmiennych i ekstremalnych warunkach środowiskowych
- Doskonała odporność na starzenie i gnienie w wilgotnych lub mokrych warunkach występujących m.in. w przemyśle AGD i w przemyśle motoryzacyjnym



HelaTape Protect 250 przeznaczona do kofekcjonowania przewodów w zastosowaniach wysokotemperaturowych.

MATERIAŁ	Poliester (PET)
Temp. pracy	-40°C do +150°C
Przyczepność do stali	2,5 N/10 mm
Przyczepność do podłoża	2,0 N/10 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	15%
Wytrzymałość na rozerwanie	180 N/10 mm

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-PROTECT250	0,25	19,0	25,0 m	Czarny (BK)	712-10003

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.