



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC



wycięcie panelu 91 x 43 mm



Cechy produktu

Wymiary [mm] 48 x 112 x 116

Aplikacja

Aplikacja wyświetlanie i monitorowanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	50...60
Napięcie zasilania	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	100
Moc pobierana	[W]	3

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść analogowych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4; Liczba wyjść analogowych: 1

Wejścia

Liczba wejść analogowych		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Wejście analogowe (prądowe)	[mA]	0...20
Wejścia analogowe (napięciowe)	[V]	-10...10
Rozdzielczość wejścia analogowego		16 bit
Precyzyjne wejście analogowe	[%]	0,1

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych		4
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	200
Liczba wyjść analogowych		1
Analogowe wyjście prądowe	[mA]	0...20
Maks. obciążenie	[Ω]	270
Analogowe wyjście napięciowe	[V]	-10...10

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

Podłączenie

