


BMS

Zamki zatrzaskowe



Oryginalna konstrukcja ELESa



Informacje Techniczne

Materiał

Wzmocniony włóknom szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.

Kolor

Czarny lub szary RAL 7040 (C33), wykończony na mat.

Sprężyna

Stal nierdzewna.

Wykonania standardowe

- BMS: zamykany i otwierany zatrzaskowo
Składa się z podstawy i elementu zatrzaskowego.
Stosowany jest do drzwi otwieranych za pomocą osobnego uchwytu.
- BMS.L: zamykany zatrzaskowo, z dźwignią do ręcznego zwalniania.
Składa się z podstawy i elementu zatrzaskowego, wyposażonego w mechanizm blokady zwalniany dźwignią.


Stosowany jest do drzwi odblokowywanych ręcznie. Dźwignia blokady pełni jednocześnie rolę uchwytu. Maksymalne obciążenie mechanizmu blokady wynosi 2500 N.

Wykonania specjalne na życzenie

Zamknięcia w kolorze białym, podobnym do 9002.

Właściwości i zastosowania

Zamknięcie zatrzaskowe ze sprężyną pozwala zamykać drzwi w łatwy i szybki sposób. Aby zamontować zamknięcie, należy użyć śrub M4 TCEI (nie w komplecie).



Elementy standardowe		Siła otwierająca	Siła zamykająca	Waga
Kod	Oznaczenie	F1 [N] *	F2 [N] *	g
627001	BMS.32-25-CH4	100	60	23
627001-C33	BMS.32-25-CH4-C33	100	60	23
627006	BMS.L-32-25-CH4	-	25	27
627006-C33	BMS.L-32-25-CH4-C33	-	25	27

(*) Wartości odnoszą się do montażu z dystansem 34 mm między otworami obu elementów (Rys. 1).



Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.

STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE