

FF 67 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	FF 67 54/230V BK
Nr zam.	2556960000
Wykonanie	Wentylator filtrujący, IP54, czarny
GTIN (EAN)	4050118567588
Ilość	1 Szt.

FF 67 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	320 mm	Szerokość (cale)	12,598 inch
Wysokość	320 mm	Wysokość (cale)	12,598 inch
Głębokość	157 mm	Głębokość (cale)	6,181 inch
Masa netto	3 700 g		

Dane ogólne

Barwny	czarny												
Bezpiecznik	6 A												
Emisja zakłóceń	66 dB (A)												
Głębokość mocowania	150 mm												
Klasa filtra	G 3												
Klasa palności wg UL 94	V-0												
MTBF	40 000 h												
Moc	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>140 W</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>197 W</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	znamionowy	140 W	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	znamionowy	197 W				
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
znamionowy	140 W												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
znamionowy	197 W												
Napięcie znamionowe	230 V AC $\pm$ 10%												
Pobór prądu	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Prąd</td><td>0,62 A</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Prąd</td><td>0,86 A</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	Prąd	0,62 A	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	Prąd	0,86 A				
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
Prąd	0,62 A												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
Prąd	0,86 A												
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>845 m³/h</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>875 m³/h</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	Strumień przepływu	845 m³/h	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	Strumień przepływu	875 m³/h				
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
Strumień przepływu	845 m³/h												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
Strumień przepływu	875 m³/h												
Rodzaj przyłącza	Styk sprężynowy												
Stopień ochrony (UL)	Type 12												
Strumień przepływu z filtrem wylotowym	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>560 m³/h</td></tr> <tr> <td>Filtr wylotowy</td><td>IP54</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>625 m³/h</td></tr> <tr> <td>Filtr wylotowy</td><td>IP54</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	Strumień przepływu	560 m³/h	Filtr wylotowy	IP54	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	Strumień przepływu	625 m³/h	Filtr wylotowy	IP54
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
Strumień przepływu	560 m³/h												
Filtr wylotowy	IP54												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
Strumień przepływu	625 m³/h												
Filtr wylotowy	IP54												
Szerokość otworów montażowych	291 mm												
Wielkość konstrukcyjna	6												
Wysokość mocowania	7 mm												
Wysokość otworów montażowych	291 mm												
Z filtrem	Tak												
Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C												
rodzaj montażu	wciskany												
wersja EMC	Nie												

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
eClass 9.1	27-18-07-16	eClass 10.0	27-18-07-16

FF 67 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności[EU Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[Installation- and operating instructions](#)

FF 67 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Wykres



Wykres

