

Hoja de características del producto

Características

NSYSFP400

Diam. máx poste acero galv. disp. fijación de poste 215 mm carga 100 kg PLM54/64



Principal

Gama	Thalassa
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de fijación
Tipo de producto o componente	Accesorio para fijación en poste
Aplicación	Multiuso
Dimensiones para envoltorio nominal	H: 530 mm W: 430 mmD: 200 mm H: 647 mm W: 436 mmD: 250 mm
Lugar de montaje	Parte trasera del armario Instalaciones exteriores sobre un poste
Compatibilidad de gama	Thalassa PLM
Composición del dispositivo	2 x carril de soporte 2 x regleta Elementos de fijación

Complementario

Material	Acero galvanizado
Modo de fijación	Mediante elemento de fijación - en un poste ubicación
Carga permanente admisible	100 kg
Altura	45 mm
Anchura	395 mm
Profundidad	32,5 mm
Diámetro	215 mm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0940 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC

La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto

Disponible

 [Perfil ambiental del producto](#)

Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto

No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen

España

Garantía contractual

Warranty period

18 months