


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-E3/1,5M



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

350

OKF

Zasięg działania

[mm]

36

OOF

Zasięg działania

[mm]

180

OUF

Zasięg działania

[mm]

36

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...150

Dane mechaniczne

Waga

[g]

108,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

3

E20526



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-E3/1,5M

Długość głowicy	[mm]	10
Długość	[mm]	1500
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Układu światłowodu		①
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza		Metal silikon

Akcesoria

Dostarczane elementy	E20102
----------------------	--------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------