
450 HV





BN 1014

Viti automaschianti tipo 1 a testa cilindrica

con intaglio e filettatura autofilettante

Acciaio cementato 450 HV

zincato bianco

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.

3D Cadenas

Ø preforo: valori indicativi; consigliamo di effettuare avvitamenti di prova per stabilire il diametro definitivo.

Article#	d_1	d_2 max.	k max.	n	t min.	⌓ - Ø	L
1381016	ST 2,2	4,2	1,35	0,6	0,55	1,8	6,5
1381024							9,5
1381032							13
1381059	ST 2,9	5,6	1,75	0,8	0,75	2,5	6,5
1381075							13
1398962							22
1381105							25
1381113	ST 3,5	6,9	2,1	1	0,95	3	6,5
1381121							9,5
1381156							16
1381164							19
1381180	ST 3,9	7,5	2,25	1	1,05	3,5	6,5
1381199							9,5
1381245	ST 4,2	8,2	2,45	1,2	1,15	3,8	13
1399012							22
1381261							25
1381296	ST 4,8	9,5	2,8	1,2	1,35	4,3	13
1381334	ST 5,5	10,8	3,2	1,6	1,55	5	13