

Klucz nasadowy trzpieniowy 8740 A VDE HF Zyklop, izolowany, 1/4", z funkcją przytrzymywania do śrub z gniazdem sześciokątnym, 5 x 45 mm
Grzechotka Zyklop VDE i akcesoria, 1/4"



EAN:	4013288233707	Wymiar:	153x120x18 mm
Numer części:	05005902001	Waga:	28 g
Numer artykułu:	8740 A VDE HF	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do śrub z gniazdem sześciokątnym
- Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10 000 V, co gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V
- Wyjątkowo krótkie i kompaktowe izolowane trzpieniowe klucze nasadowe 1/4" ułatwiają pracę nawet w bardzo wąskich przestrzeniach montażowych
- Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie śrub na narzędziu
- Większe bezpieczeństwo dzięki 2-komponentowej izolacji z żółtym rdzeniem izolacyjnym znajdującym się pod czerwoną warstwą izolacji zewnętrznej
- Osłonka z tworzywa sztucznego zabezpiecza powierzchnie przed uszkodzeniem

Trzpieniowy klucz nasadowy VDE 1/4" z funkcją przytrzymywania do śrub z gniazdem sześciokątnym umożliwia wyjątkowo komfortową pracę, zmniejszając jednocześnie ryzyko zgubienia śruby podczas dokręcania. Większe bezpieczeństwo dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się widoczny w przypadku uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy izolacyjnej VDE. Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10 000 V, co gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_1_4_8740_a_vde_hf.html

Wera - 8740 A VDE HF
05005902001 - 4013288233707

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz nasadowy trzpieniowy 8740 A VDE HF Zyklop, izolowany, 1/4", z funkcją przytrzymywania do śrub z gniazdem sześciokątnym, 5 x 45 mm
Grzechotka Zyklop VDE i akcesoria, 1/4"



Klucze nasadowe z grotami do śrub z gniazdem sześciokątnym, z funkcją przytrzymywania



Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą umieszczonej na grocie kulki zamocowanej na sprężynie. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Narzędzia testowane indywidualnie



Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Zwiększone bezpieczeństwo



Klucze nasadowe i przedłużki Zyklop gwarantują większe bezpieczeństwo pracy dzięki 2-komponentowej izolacji z żółtym rdzeniem izolacyjnym znajdującym się pod czerwoną warstwą izolacji zewnętrznej.

Hex-Plus



Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

				
	mm	mm	mm	mm
05005900001	18,0	9,0	3,0	45,0
05005901001	18,0	9,0	4,0	45,0
05005902001	18,0	9,0	5,0	45,0
05005903001	18,0	9,0	6,0	45,0
05005904001	18,0	11,0	8,0	47,0

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_1_4_8740_a_vde_hf.html

Wera - 8740 A VDE HF
 05005902001 - 4013288233707

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de