



ELESA Original design

CFU.

Zawiasu z regulowaną blokadą

technopolimer



Specyfikacja

Materiał

Technopolimer na bazie żywicy acetalowej (POM). Klasa niepalności UL94-HB.

Trzpień

Technopolimer na bazie poliwęglanu (PC), kolor czarny (biały w wykonaniu CLEAN). Klasa niepalności UL94-V2.

Śruba i wtopka nastawna

Śruba ze stali nierdzewnej AISI 304.

Wtopka nastawna ze stali nierdzewnej AISI 303.

Wykonania standardowe

Montaż poprzez otwory przelotowe z gniazdami pod śruby z łbem cylindrycznym.


- **CFU**: kolor czarny, matowy.
- **CFU-CLEAN**: kolor biały podobny do RAL 9002, matowy.

Informacje

Właściwości i zastosowania

Zawiasy CFU, z regulowaną blokadą zostały zaprojektowane do pracy tam, gdzie siła potrzebna do otwarcia lub zamknięcia drzwi musi być kontrolowana i ustalana, umożliwiając pozostawienie drzwi w pozycji otwartej, częściowo otwartej lub zamkniętej.

Aby dostosować siłę tarcia należy przekręcić śrubę na korpusie zawiasu, kręcąc w prawo zwiększamy siłę tarcia, kręcąc w lewo zmniejszamy.



CFU.

Kod	Oznaczenie	L	B	f _{±0.25}	f _{1 ±0.25}	H	h ₁	h ₃	b ₁	d ₃	d ₅	C# [Nm]	Waga [g]
427512	CFU.40 CH-4	43	36.5	31.7	25.5	14	7.5	3.5	11.5	4.5	9	1	26
427522	CFU.60 CH-6	63.5	56.5	47.5	38	21	11.5	6.5	17.5	6.5	12.5	3	49
427513	CFU.40 CH-4 CLEAN	43	36.5	31.7	25.5	14	7.5	3.5	11.5	4.5	9	1	15
427523	CFU.60 CH-6 CLEAN	63.5	56.5	47.5	38	21	11.5	6.5	17.5	6.5	12.5	3	26

Sugerowany moment siły dokręcania śrub.