




## Patchcord światłowodowy LC/APC - LC/APC | Singlemode | 9/125 | G652D | Duplex | 3m


Kod produktu: 54020

Patchcord optyczny jednomodowy  
Złącza: LC/APC - LC/APC  
Standard: G652D  
Średnica kabla: 3.0 mm  
Długość kabla: 3 m

### Opis produktu

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesyłach elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

### Schemat patchcorda



1. Kabel światłowodowy: konstrukcja ścisłej tuby ze standardem G652D z włóknem aramidowym jako wzmocnieniem, które cechuje się wysoką wytrzymałością, elastycznością, absorpcją energii, odpornością termiczną oraz lekkością, a także 3.0 mm zewnętrzną niepalną powłoką kabla (LSZH), która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów.
2. Zakończenie: złącza LC/APC - LC/APC.

### Dane techniczne

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rodzaj złączy                 | LC/APC - LC/APC |
| Rodzaj patchcorda             | Jednomodowy     |
| Typ transmisji światłowodowej | Duplex          |
| Standard włókna               | G652D           |

|                           |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ włókna                | 9/125                                                                                                                                                                                                          |
| Średnica pola modu        | 9 m                                                                                                                                                                                                            |
| Średnica płaszczka włókna | 125 m                                                                                                                                                                                                          |
| Powłoka                   | LSZH                                                                                                                                                                                                           |
| Średnica kabla            | 3.0 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Tłumienność               | <0.3 dB                                                                                                                                                                                                        |
| Straty odbiciowe          | >60 dB                                                                                                                                                                                                         |
| Długość kabla             | 3 m                                                                                                                                                                                                            |
| Element wzmacniający      | Włókno aramidowe                                                                                                                                                                                               |
| Kolor                     | Żółty                                                                                                                                                                                                          |
| Informacje dodatkowe      | Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych.<br>LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów.<br>Produkt indywidualnie testowany. |
| Opakowanie                | Polybag                                                                                                                                                                                                        |
| Waga brutto               | 0,053 kg                                                                                                                                                                                                       |
| Kod EAN                   | 5901878540207                                                                                                                                                                                                  |