



Qoltec Zasilacz impulsowy LED IP20 | 150W | 12V | 12.5A | Slim

Kod produktu: 50967

Zasilacz impulsowy LED to urządzenie charakteryzujące się stabilnością oraz niezawodnością działania. Dzięki zastosowaniu komponentów najwyższej jakości zasilacz spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Prezentowany wariant "Slim" dzięki swojemu rozmiarowi – ułatwi wybór odpowiedniego miejsca do montażu.


Przeznaczony jest do zasilania taśm LED, modułów, paneli, listw, żarówek LED oraz wielu innych urządzeń elektronicznych zasilanych napięciem stałym 12V.

NIEZAWODNE ZASILANIE LED



Szukasz niezawodnego sposobu na zasilenie taśmy LED w swoim domu? A może w Twojej firmie moduły LED stanowią ważny element instalacji oświetleniowej? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś. Marka **Qoltec** przygotowała dla Ciebie szeroki wybór zasilaczy modułowych, które **idealnie sprawdzą się przy pracy zarówno w domu, jak i w biurze**. Dzięki ich różnicowaniu pod kątem mocy z łatwością wybierzesz odpowiedni dla siebie.

Stylowo i ekologiczne



Prezentowany model posiada **kompaktowy rozmiar**, dzięki czemu z łatwością umieścisz zasilacz w wybranym przez Ciebie miejscu. Dodatkowo nasza firma dokłada wszelkich starań, by **jak najlepiej chronić środowisko** tym samym zasilacz LED zapakowany jest w elegancki box ulegający biodegradacji.

Bezpieczne rozwiązanie

Nasze urządzenie wyposażone jest w **nowoczesne technologie** zapewniające ochronę przeciw:

- **przepięciom** – chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- **przeciążeniom** – chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- **zwarciom** – chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełniają Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy modułowych objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Moc	150 W
Napięcie wejściowe	220 V ~ 240 V
Napięcie wyjściowe	12 V
Natężenie wyjściowe	12.5 A
Zakres częstotliwości	50 ~ 60 Hz
Prąd AC	2.8 A / 110 V ; 1.4 A / 220 V
Regulacja napięcia	10.8 ~ 13.2 V
Prąd udarowy	Start: 65 A / 230 VAC
Zabezpieczenia	Przeciwprzeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Przeciwzwarceniowe
Klasa szczelności	IP 20
Przeciążenie	Przeciążenie po przekroczeniu 105% nominalnej wartości - przywrócenie po usunięciu anomalii
Czas podtrzymania	50 ms / 230 VAC ; 10 ms / 115 VAC
Czas rozpoczęcia i narastania	1000 ms, 30 ms / 230 VAC
Odporność na wibracje	10 ~ 500 Hz, 5G 10 min/cykl, X Y Z każda oś 60 minut
Regulacja liniowa	0.5%
Regulacja obciążenia	0.5%
R&N	150 mVp-p
Wydajność	80%
Uwagi	Zasilacz impulsowy w metalowej obudowie, przetwarza napięcie zmienne 230V na prąd stały 12V DC. Przeznaczony jest do zastosowań wewnątrz budynków. Wykonany z elementów elektronicznych umieszczonych na płycie drukowanej w obudowie metalowej.
Temperatura pracy	-20 C ~ +60 C
Temperatura przechowywania	20 ~ 90%, bez kondensacji
Opakowanie	Box
Wymiary (G/D x Sz x W)	30 x 97 x 159 mm
Zawartość opakowania	Zasilacz LED
Głębokość / Długość opakowania	103 mm
Wysokość opakowania	168 mm
Szerokość opakowania	35 mm
Waga netto	0,3920 kg
Waga brutto	0,4190 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878509679