

Kabel audio Red's Music - 2x Jack mono 6.3mm / 2x wtyk RCA

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU14...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1-A: Wtyk Jack mono 6.3mm

Złącze 1-B: Wtyk Jack mono 6.3mm

Złącze 2-A: Wtyk RCA

Złącze 2-B: Wtyk RCA

Model złącz: J53, RCA51

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5x∅ (∅ - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:



AU14...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:

	
2 x J53 - Jack mono 6.3	2 x RCA51 - Wtyk RCA

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU1403BX	0.3 m	93g	5903867408819
AU1405BX	0.5 m	107g	5903867408826
AU1410BX	1.0 m	140g	5903867408833
AU1415BX	1.5 m	174g	5903867408840
AU1420BX	2.0 m	207g	5903867408857
AU1430BX	3.0 m	281g	5903867408864
AU1440BX	4.0 m	348g	5903867408871
AU1450BX	5.0 m	415g	5903867408888
AU1460BX	6.0 m	482g	5903867408895
AU1470BX	7.0 m	549g	5903867408901
AU1480BX	8.0 m	616g	5903867408918
AU1490BX	9.0 m	698g	5903867408925
AU14100BX	10.0 m	765g	5903867408932
AU14150BX	15.0 m	1100g	5903867408949
AU14200BX	20.0 m	1435g	5903867408956

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów