


Przewód antenowy, męski N > męski SMA RG-58 C/U 10 m

Opis

Ten przewód antenowy umożliwia wykonywanie połączeń pomiędzy podzespołami technologii radiowej.



Numer artykułu 89466

EAN: 4043619894666

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x męski N >
 - 1 x męski SMA
- Impedancja: 50 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-58 C/U
- Tłumienie przewodu: 0,73 dB @ 1,0 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 4,95 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 20 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Długość ze złączami: ok. 10 m

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem N bądź SMA

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x N męski
Złącze 2:	1 x męski SMA

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-58 C/U
Tłumienie przewodu:	0,16 dB @ 100 MHz 0,73 dB @ 1,0 GHz na metr
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	10 m
Najmniejszy promień skrętu:	20 mm
Średnica kabla:	4.95 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

