


Hoja de características del producto

Características

NSYS3DEX3215

Spacial S3DEX (certificado ATEX) AI 300 x An 200 x L 150. IP 66 IK 10 RAL 7035.



Principal

Gama	Spacial
Nombre del producto	Spacial S3DEX
Aplicación	Aplicación certificada por ATEX
Categoría	Armario compacto
Altura nominal del armario	300 mm
Anchura nominal del armario	200 mm
Profundidad nominal del armario	150 mm
Tipo de puerta	Ciego
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
Tipo de accesorio de instalación	Montaje mural
Destino del producto	Para entorno potencialmente explosivo
Composición del dispositivo	Cuerpo con tuerca ciega Cierre 1 Puerta 1

Complementario

Tipo de cuerpo	Carril frontal con forma de canalón con doble chapa de espesor Cuerpo de una sola pieza
Número de puertas	1 cara frontal
Apertura de puerta	Reversible 120 °
Tipo de cierre	Double-bar lock
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Acero
Acabado de superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Color	Gris RAL 7035
Normas	EN 60079-31 : 2009 EN 60079-0 : 2012

Marcado	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db de acuerdo con la directiva 94/9/CE ATEX
Peso del producto	3 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP66 armarios con puerta simple de acuerdo con IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 de acuerdo con IEC 62262

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0810 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil ambiental del producto
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months 18 months
-----------------	---------------------