# EVC303

## Przewód łączeniowy

VDOAF040MSS0002H04STGF040MSS




| | | |
|---|---|---|
| **Aplikacja** | | |
| Konstrukcja | | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Bezsilikonowy | | tak |
| **Dane elektryczne** | | |
| Napięcie zasilania | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Klasa ochrony | | III |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A] | 3 |
| **Warunki pracy** | | |
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | | cULus: ...80 |
| Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych) | [°C] | -25...90 |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | | cULus: ...80 |
| Ochrona | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| **Dane mechaniczne** | | |
| Waga | [g] | 61,9 |
| Wymiary | [mm] | 10 x 10 x 36 |
| Materiał | | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM |
| Materiał nakrętki | | mosiądz, niklowany |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | | tak |

# EVC303

## Przewód łączeniowy

VDOAF040MSS0002H04STGF040MSS

| | | |
|---|---|---|
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla |
| | Prędkość przesuwu | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
| | Cykle zginania | > 5 Mio. |
| | Odkształcenie przy skręcaniu | ± 180 °/m |

### Uwagi

| | |
|---|---|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

Podłączenie




### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm