


DP2402



Generator impulsów

Monitoring Display-Pulse ext



- 1 Pierścień z przyciskami
- 2 diody LED
- 3 wyświetlacz



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Wymiary [mm]	63 x 30 x 24

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC [V]	24
Pobór prądu [mA]	< 380
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	0,2

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	2; (IEC61131-2)
Graniczna obciążalność prądowa wejścia [mA]	200

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Liczba wyjść binarnych	2

DP2402



Generator impulsów

Monitoring Display-Pulse ext

Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Zakres pomiaru / nastaw		
Częstotliwość próbkowania	[Hz]	< 2000
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ użycia	nastawa parametru	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu mastera	A	
Ilość danych binarnych	2	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	1168
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Uwaga dot. temperatury otoczenia		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...53 °C
		4000 m: -25...51 °C
		Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m
Temperatura składowania	[°C]	-25...60
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	4000
Ochrona		IP 67
Stopień zabrudzenia		2
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	317
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	84,2
Waga (bez akcesoriów i opakowania)	[g]	35
Wymiary	[mm]	63 x 30 x 24
Materiał		obudowa: PA
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Wyjście przełączające	2 x LED, kolor żółty
		7-segmentowy wyświetlacz LED, kolor czerwony
Elementy wykonawcze	2	Pierścień z przyciskami
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)		Klip montażowy




Generator impulsów

Monitoring Display-Pulse ext

Uwagi

Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - Gniazdo



1: L+	
2: IN2	DI2
3: L-	
4: IN1	DI1
5:	n.c.

Połączenie elektryczne - wtyk



1: L+	
2: OUT2	DO2
3: L-	
4: OUT1	IO-Link / DO1

Inne dane

opóźnienie włączenia / wyłączenia	0...9999 ms
-----------------------------------	-------------