

Rozgałęziacz kabla DC 5,5 x 2,1 mm 1 x żeński na 2 x męskie

Opis

Rozgałęziacz kabla Delock może zostać użyty do podłączenia do zasilania dwa urządzeń zasilanym niskim napięciem, np. kamer bądź pasków LED.



Numer artykułu 83286

EAN: 4043619832866

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
 - 2 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk męski
- Maksymalny pobór prądu: 5 A
- Maksymalne napięcie: 24 V
- Średnica kabla:
 - wejscie (DC żeńskie): 20 AWG
 - wyjście (DC męskie): 24 AWG
- Materiał powłoki: PVC
- Niklowane styki
- Długość ze złączami: ok. 50 cm

Wymagania systemowe

- Zasilanie męskie DC 5,5 x 2,1 mm

Zawartość opakowania

- Rozgałęziacz kabla

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
Złącze 2:	2 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk męski

Właściwości techniczne

Maksymalny prąd:	5 A
Napięcie:	24 V

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	niklowane
Średnica kabla:	20 AWG 24 AWG
Długość:	50 cm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de