




DIN 7972 C

~ISO 1482

450 HV

Norma ritirata



BN 990

Viti autofilettanti a testa svasata piana

con intaglio e punta conica forma C

Acciaio cementato 450 HV

zincato bianco

- ~UNI 6952 AB
- ~ČSN 021236



ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.



La svasatura del foro deve essere eseguita secondo la norma corrispondente!

Article#	d ₁	d ₂ max.	k~	n	t min.	L
1372971	ST 2,2	4,3	1,3	0,6	0,4	6,5
1372998						9,5
1373005						13
1373013						16
1373048	ST 2,9	5,5	1,7	0,8	0,5	6,5
1373056						9,5
1373064						13
1373072						16
1373080						19
1373102						25
1373110	ST 3,5	6,8	2,1	1	0,6	9,5
1373129						13
1373137						16
1373145						19
1373218	(ST 3,9)	7,5	2,3	1	0,7	9,5
1373226						13
1373234						16
1373242						19
1373269						25
1373293	ST 4,2	8,1	2,5	1,2	0,75	9,5
1373307						13
1373315						16
1373323						19
1373358						25