


Gniazdo do zarobienia

SDOAH040VASFKPG



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Aplikacja	strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Temperatura składowania	[°C]	-25...55
Wilgotność przechowywania	[%]	10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą		1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga	[g]	41,8
Odlewany materiał obudowy		PA 6.6
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał uszczelnienia		EPDM

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

**Gniazdo do zarobienia**

SDOAH040VASFKPG

Połączenie elektrycznezaciski śrubowe: 0,25...1 mm²; Ośłona przewodu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17**Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6, szary; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L);
uszczelnienie: EPDM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!

**Podłączenie**

BK	Kolory żył
BN	czarny
BU	brązowy
WH	niebieski
	biały
	Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2