

HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

Włókna z tworzywa sztucznego w formie pojedynczych żył w płaszczu polietylenowym

HITRONIC® POF kabel simpleksowy PE z włóknem buforowanym simpleksowym POF z buforem PE, J-V2Y 1P980/1000, średnica włókna 2,2 mm, kolor czarny

Info

Odpowiedni do bezpośredniego montażu złącza



Niska waga



Bezhalogenowe

Korzyści

Długość trasy transmisji do 70m

Odpowiedni do bezpośredniego montażu złącza

Łatwa obsługa

Brak przesłuchów

Ochrona EMC

Zakres zastosowania

Plastikowe włókna światłowodowe do użycia przemysłowego w optycznej transmisji sygnału

Przeznaczony dla połączeń nieruchomych w szafach sterowniczych, kanałach kablowych lub rurach z umiarkowanym obciążeniem mechanicznym

Cechy produktu

Niska masa

Wysoka giętkość

Bezhalogenowa otulina żyły

Budowa produktu

Światłowód polimerowy (POF)

Płaszcz żyły PE

Bez płaszcza zewnętrznego

Kolor czarny

HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE**Dane techniczne**

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód światłowodowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class-Description: przewody światłowodowe
Wymiary:	Buffered fibre: 2.2 mm
Typ włókna:	POF - 1P 980/1000
Standardowy opis:	J-V2Y
Typ światłowodu:	Materiał rdzenia: PMMA Materiał okładziny: fluoropolimery
Dopuszczalny promień gięcia:	≥10 x średnica zewnętrzna
Dopuszczalna siła rozciągająca:	Połączenie nieruchome: 5 N Krótkotrwale: 15 N
Zakres temperatury:	Warunki robocze: od -55°C do +85°C Montaż: od -10°C do +50°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Typ włókna	Liczba włókien	Średnica zewnętrzna [mm]	Waga [kg/km]
HITRONIC® POF SIMPLEX PE					
28000001	HITRONIC® POF SIMPLEX PE	980/1000 POF	1	2,2	3,8