

Przewód USB 2.0 z żeńską listwą do 1 x USB 2.0 Typu-A, wtyk żeński, 60 cm

Opis

Ten przewód USB firmy Delock można podłączać do wolnej listwy pinowej USB 2.0 na płycie głównej i umożliwia rozbudowę systemu o dodatkowy port żeński USB A. Ten przewód jest najbardziej odpowiedni do komputerów samodzielnie zaprojektowanych systemów komputerowych.



Numer artykułu 85671

EAN: 4043619856718

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x żeńska 4-pinowa listwa USB 2.0 >
 - 1 x USB 2.0 Typ-A żeński
- Rozstaw: 2,54 mm
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 3,5 mm
- Połączone styki
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 60 cm

Wymagania systemowe

- Wolna 2,54 mm listwa pinowa USB 2.0

Zawartość opakowania

- USB kabel

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x żeńska 4-pinowa listwa USB 2.0
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Typ-A żeński

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
-----------------------------	----------

Właściwości fizyczne

Rozstaw:	2,54 mm
Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	28 AWG 3,5 mm
Długość:	15 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de