

# Złącze zaciskowe żeńskie D-Sub HD 44 styki do 2 x RJ45 żeńskie z zespołem złożeniowym, beżowy

## Opis

Adapter HD (High Density) produkcji Delock służy do rozbudowania interfejsu szeregowego dzięki wykorzystaniu dwóch opcjonalnych przewodów sieciowych. Można w niej zatem indywidualnie przypisać każdy styk. Podłączyć koniec kabla dożądanego otworu złącza i pozwolić mu się zablokować w obudowie.

## Uwaga

Różne aplikacje wymagają różnych połączeń pinów.



**Numer artykułu 66836**

EAN: 4043619668366

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
1 x D-Sub HD 44 styki zaciskowe żeńskie ze śrubami >  
2 x RJ45 żeńskie
- RJ45 z 8 stykami, połączenia przypisywane indywidualnie
- Kolor: beżowy
- Wymiary (DxSxW): ok. 55 x 53 x 40 mm

## Wymagania systemowe

- Wolne złącze D-Sub HD 44 styki, zaciskowe męskie i RJ45 złącze męskie

## Zawartość opakowania

- Adapter

## Zdjęcia



| PIN | Farbe / Color     |
|-----|-------------------|
| 1   | ● Blau / Blue     |
| 2   | ● Orange / Orange |
| 3   | ● Schwarz / Black |
| 4   | ● Rot / Red       |
| 5   | ● Grün / Green    |
| 6   | ● Gelb / Yellow   |
| 7   | ● Braun / Brown   |
| 8   | ○ Weiß / White    |

## Interfejs

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x D-Sub HD 44 styki zaciskowe żeńskie ze śrubami |
| Złącze 2: | 2 x RJ45 żeńskie                                   |

## Właściwości fizyczne

|            |        |
|------------|--------|
| Długość:   | 55 mm  |
| Szerokość: | 53 mm  |
| Wysokość:  | 40 mm  |
| Kolor:     | beżowy |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |