

# Adapter USB 2.0 Typ-A na 1 x męski szeregowy RS-422/485 z 6-pinowym blokiem zacisków 5 V 1 m

## Opis

Ten kabel USB 2.0 do adaptera szeregowego firmy Delock zapewnia standardowe połączenie RS-422 i RS-485 dla urządzeń pomiarowych, systemów POS, drukarek, modemów, urządzeń IoT itp.

## Blok zacisków

Blok zacisków jest przystosowany do montażu w obudowach PC oraz w dowolnym nielutowanym połączeniu kablowym z interfejsem RS-422 lub RS-485.

## Zasilacz

Opcjonalnie urządzenia zewnętrzne mogą być zasilane napięciem 5 V przez blok zacisków.



**Numer artykułu 64268**

EAN: 4043619642687

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
Adapter:  
1 x USB 2.0 Typ-A męski  
1 x złącze szeregowo RS-422/485 D-Sub 9-pinowy męskie ze śrubami  
Kostka połączeniowa:  
1 x złącze szeregowo RS-422/485 D-Sub 9-pinowe żeńskie z nakrętkami  
1 x 6-pinowa kostka połączeniowa
- Blok zacisków: T/R+, T/R-, RXD+, RXD-, GND, VCC
- Chipset: FTDI FT232R
- Szybkość transmisji danych do 921,6 Kbps
- Rezystor końcowy RS-422/485: 120 Ω
- Długość kabla ze złączem: ok. 1 m

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 5.11 lub nowszy
- Mac OS 11.6 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A


## Zawartość opakowania

- Adapter USB 2.0 do 1 x port szeregowy RS-422/485
- Adapter listwy zaciskowej
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



| PIN | D99 Buchse/Pinbe |                  | Terminalblock/Terminal Block |
|-----|------------------|------------------|------------------------------|
|     | RS-422           | RS-485           |                              |
| 1   | Transmit (A+)    | T/R (A+)         | T/R (A+)                     |
| 2   | Transmit (B-)    | T/R (B-)         | T/R (B-)                     |
| 3   | Receive (A+)     | NC               | Receive (A+)                 |
| 4   | Receive (B-)     | NC               | Receive (B-)                 |
| 5   | Signal GND (VSS) | Signal GND (VSS) | Signal GND (VSS)             |
| 6   | USB 5 V          | USB 5 V          | USB 5 V                      |
| 7   | NC               | NC               | NC                           |
| 8   | NC               | NC               | NC                           |
| 9   | NC               | NC               | NC                           |



## Ogólne

|                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja :                      | Plug & Play                                                                                                                                                                                                                     |
| Specyfikacja:                  | RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)<br>USB 2.0                                                                                                                                                                                          |
| Obsługiwany system operacyjny: | Linux Kernel 2.6 lub nowszy<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2016<br>Windows Server 2019<br>Mac OS 11.1 or above<br>Windows 11 |
| Ochrona:                       | ESD (Electrostatic Discharge)                                                                                                                                                                                                   |

## Interfejs

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB Typ-A męski              |
| Złącze 2: | 1 x Serial RS-422/485 DB9 male   |
| Złącze 3: | 1 x 6-pinowa kostka połączeniowa |

## Właściwości techniczne

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Chipset:             | FTDI FT232RL                                                                |
| FIFO:                | 1 x 128 byte receive<br>1 x 256 byte transmit                               |
| Transmisja sygnału:  | T/R+, T/R-, RXD+, RXD-, GND, VCC                                            |
| Transmisja danych:   | asynchronous<br>full duplex<br>Half duplex<br>Dwukierunkowa<br>differential |
| Zasilanie napięciem: | 5 V output voltage                                                          |
| UART:                | USB to serial UART                                                          |

|          |        |
|----------|--------|
| Obsługa: | Modbus |
|----------|--------|

## Właściwości fizyczne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Obudowa kolor:            | czarny        |
| Kolor przewodu:           | przezroczysty |
| Długość kabla ze złączem: | 1 m           |
| Typ śrubek:               | #4-40 UNC     |
| Tarcza:                   | double        |

## Manufacturer information

---

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |