



Bezodpadowe wiązanie wiązek o średnicy do 80 mm

Opaski kablowe do narzędzia Autotool 3080

Do wiązania i zabezpieczania kabli, węży i rur oraz wiązania plastikowych worków. Znakomite w przypadku procesów produkcji wielkoseryjnej (np. przy konfekcji wiązek czy przewodów) i w takich branżach jak: produkcja urządzeń przemysłowych oraz przemysł motoryzacyjny i opakowaniowy.



Właściwości

- Innowacyjne, dwuczęściowe materiały eksploatacyjne w postaci ciągłej taśmy (opaski kablowe) i główek
- Optymalne wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych, gwarantujące bezodpadową pracę
- Brak straty czasu na opróżnianie i przygotowywanie pojemników na odpady
- Zewnętrzne ząbkowanie opaski zapobiega uszkodzeniom wiążanego materiału
- Szpula z materiałem eksploatacyjnym zawiera 500 m opasek kablowych albo 5000 sztuk główek




Główki i taśma ząbkowana do ATS3080.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 odporny na UV i wyższą temperaturę (PA66HSW)	Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Temperatura pracy	-40 °C do +105 °C, (+145 °C, 500 h)	-40 °C do +95 °C, (+105 °C, 5000 h)
Klasa palności	UL94 V2	UL94 HB



Główka ATS3080



Taśma ATS3080

TYP	Opis produktu	Wiązka Ø max	N	Kolor	Symbol materiału	Ilość w opak.	Nr art.
Closures Black ATS3080	Główka ATS 3080	80,0	225	Czarny (BK)	PA66HSUV	5 000 szt.	102-66210
Closures Natural ATS3080	Główka ATS 3080	80,0	225	Naturalny (NA)	PA66HSUV	5 000 szt.	102-66209
Strap Black ATS3080	Taśma ATS 3080	80,0	225	Czarny (BK)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66110
Strap Natural ATS3080	Taśma ATS 3080	80,0	225	Naturalny (NA)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66109

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



= Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie dla opasek kablowych (N)



Zapoznaj się z analogicznymi elementami mocującymi na stronie 503.