



PCE

Connection
to the future

MILITARY

Przemysłowe wtyczki, gniazda,
rozdzielnice i zestawy gniazd...



PCE

Connection
to the future

MILITARY

PCE Polska to przedsiębiorstwo o profilu produkcyjno-handlowym, które już od 1994 roku dostarcza Klientom krajowym i zagranicznym najwyższej jakości osprzęt siłowy. Nasza firma należy do międzynarodowej grupy PCE i jest polskim oddziałem firmy PC Electric GmbH z siedzibą w Austrii. Od wielu lat rozwijamy się, dążąc do sukcesywnego doskonalenia swoich produktów i usług, aby zapewniać Klientom korzyści trwale kojarzone z marką.

Specjalnie do pracy w trudnych warunkach dla służb wojskowych i jednostek ratowniczych, zaprojektowaliśmy serię produktów z naciskiem na wysokie standardy, solidną konstrukcję oraz niezawodność.

MILITARY nowa seria wtyczek i gniazd siłowych o wysokim stopniu szczelności, wytrzymałości oraz doskonałych właściwościach mechanicznych i ergonomicznych w 100% spełnia wymagania wszelakich aplikacji - zasilając maszyny lub instalacje elektryczne na placach manewrowych, koszarach.

Niezwykle bogata i wciąż poszerzająca się oferta odpowiada potrzebom nawet najbardziej wymagających Klientów. Nasz zespół techniczno-konstruktorski czuwa nad stałym doskonaleniem produktów, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie dotrzymać kroku i wymogom rynku zarówno w aspekcie technicznym, technologicznym, jak i cenowym.

Cechą wyróżniającą nas spośród producentów branży elektroinstalacyjnej jest nie tylko doskonała jakość wyrobów, ale także bardzo krótkie terminy realizacji zamówień, co wynika z elastycznego systemu produkcji i świetnie opracowanych metod magazynowania. Duża wydajność i nieskomplikowany sposób przyjmowania oraz realizacji zamówień umożliwiają nam oferowanie przystępnych cen za produkty spełniające najwyższe standardy jakości.

in

ACTION

Wtyczki przemysłowe

SHARK

Wtyczka przenośna

- zaciski śrubowe
- materiał: PA6
- styki: mosiężne

IP44 bryzgoszczelna

Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
16	3	10	013-6.u	
16	4	10		014-6.u
16	5	10		015-6.u
32	3	10	023-6.u	
32	4	10		024-6.u
32	5	10		025-6.u

SHARK

Wtyczka przenośna

- zaciski śrubowe
- materiał: PA6
- styki: mosiężne

IP67 wodoszczelna

Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
16	3	10	0132-6.u	
16	4	10		0142-6.u
16	5	10		0152-6.u
32	3	10	0232-6.u	
32	4	10		0242-6.u
32	5	10		0252-6.u

POWER TWIST

Wtyczka przenośna

- kontakt klatowy
- materiał: PA6
- styki: niklowane ze stykiem sterującym

IP66/67 wodoszczelna

Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
63	3	2	033-6.u	
63	4	2		034-6.u
63	5	2		035-6.u
125	3	2	043-6.u	
125	4	2		044-6.u
125	5	2		045-6.u

Wtyczka tablicowa prosta

- zaciski śrubowe
- materiał: PA6
- styki: mosiężne

IP44 bryzgoszczelna

Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
Kołnierz: 70x70mm, Rozstaw otworów: 56x56mm				
16	3	10	613-6.u	
16	4	10		614-6.u
16	5	10		615-6.u
32	3	10	623-6.u	
32	4	10		624-6.u
32	5	10		625-6.u

Wtyczka tablicowa prosta

- zaciski śrubowe
- materiał: PA6
- styki: mosiężne

IP67 wodoszczelna

Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
Kołnierz: 75x75mm, Rozstaw otworów: 60x60mm				
16	3	10	6132-6.u	
16	4	10		6142-6.u
16	5	10		6152-6.u
32	3	10	6232-6.u	
32	4	10		6242-6.u
32	5	10		6252-6.u

POWER TWIST

Wtyczka tablicowa prosta

- kontakt klatowy
- materiał: PA6
- styki: niklowane ze stykiem sterującym

IP66/67 wodoszczelna

Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
Kołnierz: 100x100mm, Rozstaw otworów: 80x80mm				
63	3	2	633-6.u	
63	4	2		634-6.u
63	5	2		635-6.u
Kołnierz: 120x120mm, Rozstaw otworów: 100x100mm				
125	3	2	643-6.u	
125	4	2		644-6.u
125	5	2		645-6.u

Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
16	3	10	213-6.u	
16	4	10		214-6.u
16	5	10		215-6.u
32	3	10	223-6.u	
32	4	10		224-6.u
32	5	10		225-6.u

SHARK

Gniazdo przenośne

- zaciski śrubowe
- materiał: PA6
- styki: mosiężne

IP44 bryzgoszczelne

Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
16	3	10	2132-6.u	
16	4	10		2142-6.u
16	5	10		2152-6.u
32	3	10	2232-6.u	
32	4	10		2242-6.u
32	5	10		2252-6.u

SHARK

Gniazdo przenośne

- zaciski śrubowe
- materiał: PA6
- styki: mosiężne

IP67 wodoszczelne



Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
63	3	2	233-6.u	
63	4	2		234-6.u
63	5	2		235-6.u
125	3	2	243-6.u	
125	4	2		244-6.u
125	5	2		245-6.u

POWER TWIST

Gniazdo przenośne

- kontakt kładowy
- materiał: PA6
- styki: niklowane ze stykiem sterującym

IP66/67 wodoszczelne

Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
Końierz: 70x70mm, Rozstaw otworów: 56x56mm				
16	3	10	313-6.u	
16	4	10		314-6.u
16	5	10		315-6.u
32	3	10	323-6.u	
32	4	10		324-6.u
32	5	10		325-6.u

Gniazdo tablicowe proste

- zaciski śrubowe
- materiał: PA6
- styki: mosiężne

IP44/54 bryzgoszczelne

Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
Końierz: 75x75mm, Rozstaw otworów: 60x60mm				
16	3	10	3132-6.u	
16	4	10		3142-6.u
16	5	10		3152-6.u
32	3	10	3232-6.u	
32	4	10		3242-6.u
32	5	10		3252-6.u

Gniazdo tablicowe proste

- zaciski śrubowe
- materiał: PA6
- styki: mosiężne

IP67 wodoszczelne



Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
Końierz: 100x100mm, Rozstaw otworów: 80x80mm				
63	3	2	333-6.u	
63	4	2		334-6.u
63	5	2		335-6.u
Końierz: 120x120mm, Rozstaw otworów: 100x100mm				
125	3	2	343-6.u	
125	4	2		344-6.u
125	5	2		345-6.u

POWER TWIST

Gniazdo tablicowe proste

- kontakt kładowy
- materiał: PA6
- styki: mosiężne płytkowe

IP66/67 wodoszczelne

Wtyczki i gniazda przemysłowe

Gniazdo tablicowe skośne

- zaciski śrubowe
- materiał: PA6
- styki: mosiężne

IP44/54 bryzgoszczelne



Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
Kołnierz: 80x97mm, Rozstaw otworów: 60x73mm				
16	3	10	413-6.u	
16	4	10		414-6.u
16	5	10		415-6.u
32	3	10	423-6.u	
32	4	10		424-6.u
32	5	10		425-6.u

Gniazdo tablicowe skośne

- zaciski śrubowe
- materiał: PA6
- styki: mosiężne

IP67 wodoszczelne

Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
Kołnierz: 80x97mm, Rozstaw otworów: 60x73mm				
16	3	10	4132-6f78.u	
16	4	10		4142-6f78.u
16	5	10		4152-6f78.u
32	3	10	4232-6f78.u	
32	4	10		4242-6f78.u
32	5	10		4252-6f78.u

POWER TWIST

Gniazdo tablicowe skośne

- kontakt klatkowy
- materiał: PA6
- styki: mosiężne płytkowe

IP66/67 wodoszczelne

Amp	Styki	Ilość w op.	230V	400V
Kołnierz: 100x112mm, Rozstaw otworów: 80x88mm				
63	3	2	433-6.u	
63	4	2		434-6.u
63	5	2		435-6.u
Kołnierz: 120x130mm, Rozstaw otworów: 100x108mm				
125	3	2	443-6.u	
125	4	2		444-6.u
125	5	2		445-6.u

NAUTILUS

Wtyczka przenośna jednofazowa

- zaciski śrubowe
- materiał: PC/ABS
- styki: niklowane

IP67 wodoszczelne do 2 bar / 2h



Amp	Styki	Ilość w op.	250V	Opis
Kołnierz: 75x75mm, Rozstaw otworów: 60x60mm				
16	3	10	20051-u	z pokrywą, uni-schuko

NAUTILUS

Gniazdo przenośne jednofazowe

- zaciski śrubowe
- materiał: PC/ABS
- styki: niklowane

IP67 wodoszczelne do 2 bar / 2h



Amp	Styki	Ilość w op.	250V	Opis
Kołnierz: 75x75mm, Rozstaw otworów: 60x60mm				
16	3	10	20241-u	

NAUTILUS

Gniazdo tablicowe jednofazowe

- zaciski śrubowe, tylne podłączenie
- materiał: PC/ABS
- styki: niklowane

IP67 wodoszczelne do 2 bar / 2h



Amp	Styki	Ilość w op.	250V	Typ
Kołnierz: 75x75mm, Rozstaw otworów: 60x60mm				
16	3	10	20342-8.u	pokrywa na zawiasach
16	3	10	20341-8.u	elastyczne połączenie



PCE

Connection
to the future



PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżonów

POLSKA

TEL +48 74 831 76 00

Fax +48 74 831 17 00

pce@pce.pl, www.pce.pl