

DIGITUS® Panel krosowy (patch panel) modularny 19" 24x keystone, ekranowany, 1U, szary, prowadnica kabli, pola opisowe

DN-91410

EAN 4016032280781



Panel krosowy modularny 19" 24x keystone, ekranowany, 1U, szary, prowadnica kabli, pola opisowe

Modułowy panel krosowy firmy DIGITUS® jest dostępny w wersji 16- lub 24-portowej. Stal węglowa walcowana na zimno o grubości 1,5 mm zapewnia optymalne zamocowanie modułów Keystone.

- Wersja zamocowania Keystone: prosta
- Zakres zastosowania: Szafka rozdzielcza 19"
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Przeznaczony do montażu w szafach 483 mm (19")
- Nadaje się do ekranowanych modułów Keystone i łączników wtykowych firmy Digitus®
- Centralne złącze uziemienia
- Właściwości techniczne:

- Materiał korpusu: Blacha stalowa walcowana na zimno SPCC 1,5 mm, pokryta powłoką proszkową
- Standard materiałowy: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Materiał szyny uziemiającej: ocynkowana stal
- Właściwości fizyczne:
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kolor: szary RAL7035


Atrybuty

- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Porty: 24
- Wysokość [U]: 1

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	15	13.02	58.00	53.00	24.00	73,776.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.87	7.30	56.50	10.00	4,124.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.87	7.30	56.50	10.00	4,124.50
Netto bez opakowania	1	0.77	7.30	56.50	10.00	4,124.50

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com