

# NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - Kabel USB



1333137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1333137>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel USB, rodzaj: USB-A, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1,5 m, liczba biegunów: 4, 480 Mbit/s, wyprowadzenie kabla: proste, USB 2.0

## Korzyści

- Przesyłanie danych do 480 Mb/s
- Niezawodna transmisja danych dzięki 100-procentowej kontroli

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1333137       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | ABNDBA        |
| Klucz produktu                      | ABNDBA        |
| GTIN                                | 4063151631017 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 62,6 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 62,6 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290      |
| Kraj pochodzenia                    | CN            |

# NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - Kabel USB



1333137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1333137>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Typ produktu        | Kabel danych, konfekcjonowany |
| Konstrukcja         | USB-A                         |
| Rodzaj czujnika     | USB 2.0                       |
| Liczba biegunów     | 4                             |
| wygląd wtyku        | USB-A                         |
| Ekranowany          | tak                           |
| Wyprowadzenie kabla | proste                        |

### Status utrzymania danych

|                 |    |
|-----------------|----|
| Wersja artykułu | 00 |
|-----------------|----|

### Właściwości izolacji

|                        |   |
|------------------------|---|
| Kategoria przepięciowa | I |
| Stopień zabrudzenia    | 2 |

### Interfejsy

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Szybkość transmisji | 480 MBit/s |
|---------------------|------------|

### Parametry elektryczne

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| prąd obliczeniowy                    | 1,5 A       |
| Rezystancja izolacji                 | 10 MΩ       |
| Napięcie probiercze                  | 300 V AC    |
|                                      | 300 V AC    |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła         | 300 V AC    |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran        | 300,00 V AC |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | USB 2.0     |
| Prędkość transmisji                  | 480 MBit/s  |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Liczba cykli wtykania             | > 1500    |
| siła wtykania na styk sygnałowy   | < 35,00 N |
| siła wyciągania na styk sygnałowy | < 10 N    |
| Cykle gięcia maksymalnie          | 100       |
| Najmniejszy promień gięcia        | 3,7xD     |

### Dane materiału

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Kolor części obudowy         | czarny |
| plaszcz zewnętrzny, materiał | PCW    |
| Materiał przewodu            | Cu     |

# NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - Kabel USB



1333137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1333137>

## Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 15,8 mm |
| Wysokość  | 8 mm    |
| Długość   | 45 mm   |

## Złącze

### Przylącze 1

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Konstrukcja            | Wtyki proste USB typ A |
| Ekranowany             | tak                    |
| Liczba cykli wtykania  | 1500                   |
| Rezystancja izolacji   | 10 MΩ                  |
| Kategoria przepięciowa | I                      |
| Stopień zabrudzenia    | 2                      |
| Stopień ochrony        | IP20                   |

### Przylącze 2

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Konstrukcja           | Wtyki proste USB typ A |
| Ekranowany            | tak                    |
| Liczba cykli wtykania | 1500                   |
| Rezystancja izolacji  | 10 MΩ                  |
| Stopień zabrudzenia   | 2                      |
| Stopień ochrony       | IP20                   |

## Kabel/przewód

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Długość przewodów | 1,50 m |
|-------------------|--------|

### PVC USB 2.0 czarny [USB]

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Ekranowany                         | tak                        |
| Typ przewodu                       | PVC USB 2.0 czarny         |
| typ przewodu (oznaczenie skrócone) | USB                        |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 5,50 mm                    |
| plaszcz zewnętrzny, materiał       | PCW                        |
| plaszcz zewnętrzny, kolor          | czarny                     |
| Ekranowanie                        | Folia laminowana aluminium |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Specyfikacja pomiarowa

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Obciążenie niską temperaturą           | -40 °C/96 h              |
| Obciążenie wysoką temperaturą          | 85 °C/96 h               |
| Obciążenie korozyjne                   | Salt spray test UL364-26 |
| Rezystancja izolacji sąsiednich styków | 10 MΩ                    |

### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

# NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - Kabel USB



1333137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1333137>

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -25 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |

# NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - Kabel USB



1333137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1333137>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27061801 |
| ECLASS-12.0 | 27061801 |
| ECLASS-13.0 | 27060308 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001262 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - Kabel USB



1333137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1333137>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)