

Adapter, złącze męskie D-Sub 9-stykowe z nakrętkami na złącze żeńskie D-Sub 25-stykowe ze śrubami

Opis

Ten wąski adapter firmy Delock może służyć, m.in. do podłączania takich urządzeń jak drukarki, modemy i komputery z interfejsami szeregowymi RS-232 D-Sub 9 lub D-Sub 25.



Numer artykułu 66982

EAN: 4043619669820

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x D-Sub 9-pinowe, męskie z nakrętkami
 - 1 x D-Sub 25-pinowe żeńskie ze śrubami
- Przypisanie styków: 1 – 8, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 20, 5 – 7, 6 – 6, 7 – 4, 8 – 5, 9 – 22, ekranowana
- Styki: mosiądz pozłacany
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Wymiary (DxSxW): ok. 53 x 18 x 13 mm

Wymagania systemowe

- Jeden wolny interfejs D-Sub 9 pin
- Jeden wolny interfejs D-Sub 25 pin

Zawartość opakowania

- Adapter D-Sub 9-stykowy na D-Sub 25-stykowy

Zdjęcia

DB 9 Pin	Name	DB 25 Pin
1	DCD	8
2	RXD	3
3	TXD	2
4	DTR	20
5	GND	7
6	DSR	6
7	RTS	4
8	CTS	5
9	RI	22

Interfejs

Złącze 1:	1 x Serial D-Sub 9 male with nuts
Złącze 2:	1 x Serial D-Sub 25 female with screws

Właściwości techniczne

Transmisja sygnału:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
---------------------	--

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Materiał:	metal / tworzywo sztuczne
Długość:	53 mm
Szerokość:	18 mm
Wysokość:	13 mm
Kolor:	pomarańczowy srebrny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

