


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-PPV-M6

**Aplikacja**

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg działania

[mm]

20

OOF

Zasięg działania

[mm]

220

OUF

Zasięg działania

[mm]

20

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

48

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość głowicy

[mm]

35

Długość

[mm]

600



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-PPV-M6

Minimalny promień zgięcia [mm]	10
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	PU
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.