

# RAD-CAB-RG213-50 - Kabel koncentryczny



2867225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867225>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 10 mm, przewód wewnętrzny sztywny, tłumienność: 3,5 dB przy 900 MHz, złącze: 2 x N (męskie), długość kabla: 15 m



## Korzyści

- Odporność na promieniowanie UV
- Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 2867225       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | DNC6A3        |
| Klucz produktu                      | DNC6A3        |
| GTIN                                | 4017918931742 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 2 430 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 430 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85442000      |
| Kraj pochodzenia                    | US            |

# RAD-CAB-RG213-50 - Kabel koncentryczny



2867225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867225>

## Dane techniczne

### Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wyłącznie do użytku przemysłowego

### Właściwości produktu

Typ produktu

Kabel koncentryczny

### Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości

0,1 GHz ... 1 GHz

Impedancja

50  $\Omega$

### Dane przyłączeniowe

Przyłącze złącza wtykowego

Rodzaj przyłącza

N(m)

Wskazówki

obustronna

Rodzaj przyłącza

N(m)

### Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał

PE

### Kabel/przewód

Długość przewodów

15 m

Typ przewodu

RG-213U

Zewnętrzna średnica przewodu

10,00 mm

plaszcz zewnętrzny, materiał

PE

plaszcz zewnętrzny, kolor

czarny

Promień gięcia długotrwale

127,00 mm

868 / 900 MHz

3,55 dB

### Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 80 °C

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)

-40 °C ... 70 °C

# RAD-CAB-RG213-50 - Kabel koncentryczny



2867225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867225>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060310 |
| ECLASS-15.0 | 27060310 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001682 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS      | Tak  |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana. |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead(nr CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                        | 00f04c62-31dd-4bae-b8b7-331b34ae01f5 |