Obudowy puste

TK PC 1811-8f-to



TK PC 1811-8f-to

Obudowy puste

KONFIGUROWALNE

Numer produktu: 13051401
Wymiary: 180 x 110 x 84 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66, Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym , Certyfikowany zgodnie z UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (odporność na amoniak), DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

Skrzynka: Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym , szary, Pokrywa: Poliwęglan, przezroczysta, gładkie ściany boczne

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	przezroczysta

Wymiary

Szerokość:	180 mm
Długość:	110 mm
Wysokość:	84 mm
Masa:	0.3748 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika:	960 °C (EN 60695-2-11)

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK08
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.2 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak
Rodzaj części górnej:	Pokrywa
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902947393
Klasa ETIM:	EC000261
Numer taryfy celnej:	85389099
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Certyfikaty

Znak atestu:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)
Znak atestu:	DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore)

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

89601201 - MABF 65-3 - Zestaw do montażu na słupie/rurze

19400101 - TK ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

19000501 - ASS-gro - Zestaw zawiasów zewnętrznych

19000101 - HBA - Nakładka ręczna

19500601 - TK MPI-1811 - Płyta montażowa

19808101 - NS 35-81 - Szyna znormalizowana

19814401 - NS 35-144 - Szyna znormalizowana

89602901 - KTB 1-100 - Mocowanie tras kablowych