

Przewodu antenowego męski RP-SMA > żeńskie RP-SMA CFD400 LLC400, 5 m, niski poziom straty

Opis

Ten przewód koncentryczny o wysokiej jakości zapewnia niezawodne połączenie komponentów technologii częstotliwości radiowej. Jest to charakteryzowane przez bardzo niskie tłumienie.



Numer artykułu 13017

EAN: 4043619130177

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x męski RP-SMA >
1 x żeński RP-SMA
- Impedancja: 50 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: CFD400, LLC400
- Tłumienie przewodu:
0,22 dB @ 2,4 GHz na metr
0,35 dB @ 5,7 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 10,5 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 51,5 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Długość ze złączami (L): ok. 5 m


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem RP-SMA

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x męski RP-SMA
Złącze 2:	1 x RP-SMA żeński

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Typ przewodu:	CFD400, LLC400
Tłumienie przewodu:	0,22 dB @ 2,4 GHz na metr 0,35 dB @ 5,7 GHz na metr
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	5 m
Średnica kabla:	10,5 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

