


BMS

Bloqueo a presión para puertas



Diseño original ELESA



Información técnica

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos.

Color

Negro, acabado mate.

Muelle

Acero inoxidable.

Ejecuciones estándar

- BMS: bloqueo y desbloqueo a presión. Se compone de un muelle de retorno y una placa de fijación.

Se usa para abrir la puerta por medio de una manilla.

- BMS.L: bloqueo a presión y palanca de liberación manual. Se compone de un muelle de retorno para el funcionamiento manual y una placa de fijación.

Se usa para abrir la puerta mediante el uso de la palanca de liberación manual que también actúa como manilla.

Cuando la palanca está bloqueada, la carga máxima antes de que se rompa el mecanismo de bloqueo es = 2500 N.

Características y aplicaciones

El bloqueo a presión para puertas con muelle de retorno permite cerrar puertas basculantes de forma sencilla y rápida. Para instalar el bloqueo a presión para puertas, use tornillos M4 TCEI (no incluidos con el producto).

Elementos estándar		Resistencia a la apertura	Resistencia al cierre	Pes
Código	Descripción	F1 [N] *	F2 [N] *	g
627001	BMS.32-25-CH4	100	60	23
627001-C33	BMS.32-25-CH4-C33	100	60	23
627006	BMS.L-32-25-CH4	-	25	27
627006-C33	BMS.L-32-25-CH4-C33	-	25	27



Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley. Dibujos no reproducibles si no se menciona la fuente.

STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE