




Seria obudów wodoszczelnych IP65 od 8 do 72M z przydymionymi przezroczystymi drzwiami oraz wyposażona w śrubowe wielobiegunowe listwy zaciskowe, 80 A i IP20. Główne parametry techniczne to: odwracalny panel przedni i tylny, wymienne panele, zdejmowane drzwi o kącie otwarcia do 180° z zamkiem. Listwy zaciskowe pozwalają na stworzenie prostego i estetycznego okablowania, skracając czas konfiguracji obudowy.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Szary RAL 7035
Śred. zewn. LxHxD (mm)	410x285x140	Ochrona IP	IP65
Moc rozpraszalna (W)	38	Odporność na wstrząsy	IK09
Prąd wyjściowy	400V	Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony
Bloki zaciskowe	80 A - IP20 dwubiegunowe otwory ze śrubami	Liczba modułów EN 50022	18
Prąd roboczy	125 A	Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Temperatura robocza	-25 +60 °C	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Twardość kulkowa	70 °C	Wyposażenie dodatkowe do przywrócenia izolacji (GW44623) lub mocowania w żywicy (GW44621)	
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolacja wyjściowa	1000 V według EN 62208 zarówno przy AC, jak i DC
Biegun 1 (mm²)	N/E (3x16) + (17x10)	Biegun 2 (mm²)	N/E (3x16) + (17x10)

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL



	Codice	A	B	C	D min	E	F	G	H	D'max	E'	F'	NR	I	L
4M	GW 40 101	210	143	100	75	48	15	105	105	-	-	-	3	156	67
8M	GW 40 102/US/BS	210	215	100	75	48	15	105	105	-	-	-	4	110	115
12M	GW 40 103/US/BS	260	298	140	75	48	48	117,5	142,5	102	75	21	4	161	200
18M	GW 40 104/US/BS	285	410	140	75	48	48	117,5	142,5	102	75	21	4	185	310

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C



HF
HALOGEN FREE
Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2



Ui
1000V
EN 62208
1000 V według EN 62208 zarówno przy AC, jak i DC

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/01/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice