


REV 版本	MODIF ICATIO 变更内容	AME/ 人员	DATE/日期
1.0		Yang	2025/11/17



1.Electrical / 电气性能

1.1 Current Rate / 电流 : 1.0 A

2.Environmental / 环境

2.1 Operating temperature range / 工作温度 : -40℃ ~ 80℃

3.Mechanical / 机械性能

3.1 Working Stroke / 最大压缩 : 1.5mm

3.2 Durability / 耐久性 : 10,000 cycles

3.3 Spring force / 弹力 : 110 gf +/- 30gf

4.Material / 材料

4.1 Plunger / 针头(斜面结构) : Brass C3604 , 3u" gold Plating

4.2 Barrel / 针管 : Brass C3604, 3u" gold Plating

4.3 Spring / 弹簧 : SUS304

深圳市启华科实业有限公司
Shenzhen QH Industrial Co.,Ltd
E-mail / 邮箱: sales@pogopin-connectors.com
Tel / 电话: + 86 - 181 2653 8052



Name	7mm SMT Pogo pin	Spec		Ver.	A1
Part No.	101210123	Material		Scale	1:1
Drawing No.		Surface		UOM	mm
View		Drawing	Yang	Date	
		Check	Cheung	Date	
		Approve	Cai	FW	003