

Linka skręcana supergiętka



Linka skręcana supergiętka

- wyjątkowa giętkość i elastyczność
- wyjątkowa żywotność
- równomierne wydłużenie pojedynczych drutów

Materiał

wyżarzony drut miedziany, miękki:
- nieocynowany (Cu)

Dane techniczne

- średnica pojedynczego drutu:
od 0,05 do 0,10 mm
- parametry techniczne linek RDS wg
DIN 46438
- linka o określonym przekroju jest skręcana
w celu osiągnięcia wysokiej elastyczności i
wytrzymałości na przegięcia

Zastosowanie

- przemysł elektrotechniczny
- szczotki do silników elektrycznych
- rozłączniki różnicowoprądowe
- ruchome połączenia urządzeń elektrycznych
pracujących w obwodach prądu zmiennego
i stałego

Nr kat.	Typ	Przekrój mm ²	Średnica pojedynczego drutu mm	Średnica linki mm	Waga kg/km
18053213	RDS	0,25	0,05	0,7	2,4
18053214	RDS	0,5	0,05	1,0	4,8
18049932	RDS	0,75	0,05	1,3	7,2
18049933	RDS	1	0,05	1,4	9,6
18049936	RDS	1,5	0,07	1,7	14,4
18049937	RDS	2	0,07	2,0	19,2
18049938	RDS	2,5	0,07	2,2	24,0
18049941	RDS	4	0,07	2,9	38,4
18049943	RDS	6	0,07	3,5	57,6
18049944	RDS	8	0,07	4,2	76,8
18049945	RDS	10	0,07	4,8	96,0
18049946	RDS	16	0,07	6,5	153,6
18049947	RDS	25	0,10	7,5	240,0
18049948	RDS	35	0,10	9,0	336,0
18049949	RDS	50	0,10	11,0	480,0