

Kabel PoweredUSB męski 12 V > 2 x 4 pin męski 4 m dla drukarki i terminali POS

Opis

Kabel PoweredUSB firmy Delock może być użyty do podłączenia urządzenia z gniazdem 2 x 4 pin do komputera PC lub koncentratora z gniazdem PoweredUSB 12 V. Przeznaczony do podłączania różnych urządzeń POS, takich jak drukarki i terminale, np. IBM, lub innych producentów. Kabel jest używany zarówno do transmisji danych, jak i zasilania podłączonych urządzeń.



Numer artykułu 85485

EAN: 4043619854851

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x PoweredUSB męski 12 V >
 - 1 x Męski 2 x 4-pinowe
- Specyfikacja PoweredUSB
- Napięcie: 12 V
- Średnica kabla:
 - linia danych 26 AWG
 - linia zasilania 20 AWG
- Średnica kabla: ok. 6,5 mm
- Podwójne ekranowanie kabla
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami (L): ok. 4 m


Wymagania systemowe

- Komputer PC lub koncentrator z wolnym gniazdem żeńskim PoweredUSB 12 V
- Urządzenie z wolnym gniazdem żeńskim 2 x 4 pin

Zawartość opakowania

- PoweredUSB kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	PoweredUSB
---------------	------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x PoweredUSB męski 12 V
-----------	---------------------------

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	USB 2.0 do 480 Mb/s
Napięcie:	12 V

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	linia danych 26 AWG linia zasilania 20 AWG
Tarcza:	double
Długość:	4 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

