




Seria wodoszczelnych obudów IP 64 od 4 do 72 m z dymionymi przezroczystymi drzwiami. Głównymi parametrami technicznymi są: odwracalne przednie i tylne panele, wymienne ramki i panele, zdejmowane drzwi o kącie otwarcia do 180° i blokadą. Obudowy mogą być wyposażone w dwubiegunowe i jednobiegunowe listwy zaciskowe, 80 A i 125 A, z okablowaniem śrubowym - pozwalają na tworzenie prostego i estetycznego okablowania, skracając czas konfiguracji obudowy.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Szary RAL 7035
Śred. zewn. LxHxD (mm)	410x878x160	Ochrona IP	IP65
Moc rozpraszalna (W)	89	Odporność na wstrząsy	IK09
Prąd wyjściowy	400V	Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony
Liczba modułów EN 50022	72 (18x4)	Prąd roboczy	125 A
Próba rozżarzoną drutem	650 °C	Temperatura robocza	-25 +60 °C
Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2	Twardość kulkowa	70 °C
Wyposażenie dodatkowe do przywrócenia (GW44623) lub mocowania w żywicy (GW44621)		Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Izolacja wyjściowe	1000 V według EN 62208 zarówno przy AC, jak i DC	Maks. montowalna Bloki zaciskowe	4 x 18 modułów

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL



	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari								Fissaggio			
		A	B	C	D min	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 104	420	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	320	200
36M	GW 40 105	570	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	494	200
	GW 40 107	463	410	140	75	48	48	154	134	175	102	75	21	4	363	310
54M	GW 40 108	655	410	140	75	48	48	162,5	142,5	175	102	75	21	6	293	319
72M	GW 40 109	878	410	160	75	48	48	175	155 200 175	102	75	21	6	394	319	

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C



HF
HALOGEN FREE
Bezhalogenowe
zgodnie z normą EN
50267-2-2



Ui
1000V
EN 62208
1000 V według EN
62208 zarówno przy
AC, jak i DC

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/01/2026

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice