

CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Kabel



1258787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1258787>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (2x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1258787
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK225S
Klucz produktu	DK225S
GTIN	4063151366551
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	283,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	283,9 g
Kraj pochodzenia	DE

CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Kabel



1258787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1258787>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel systemowy
--------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe)
	-10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC)	≤ 30 V AC
Napięcie robocze (DC)	≤ 60 V DC
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Prąd (na tor, 50°C)	≤ 1 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych)
Prąd (na tor, 70°C)	≤ 0,6 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych)

Obsługiwany sterownik SIEMENS ET 200SP HA

Odpowiedni blok terminalowy	6DL1193-6TP00-0BH1
	6DL1193-6TP00-0DH1
	6DL1193-6TP00-0BM1
	6DL1193-6TP00-0DM1
Odpowiedni moduł peryferyjny	6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)
	6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1)

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
-------------------	-----

10X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Liczba biegunów	10
Ekranowany	nie
Typ przewodu	10X0.14 [PVC]
Rodzaj przewodu	Okragły kabel konfekcjonowany
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	10x 0,14 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1 mm ±0,03 mm

CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Kabel



1258787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1258787>

Zewnętrzna średnica przewodu	6,10 mm ±0,4 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	Semi Rigid PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Oporność linii	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	52 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	98 mm
Obciążalność dynamiczna (zginanie)	Cykle gięcia maksymalnie: 5000
Bezhalogenowość	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2 (przewód surowy)
	VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)
	IEC 60332-3-22 (przewód surowy)
	UL VW-1
	CSA FT-1
olejoodporność	odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy)
Wersja przewodu	Kabel rozdzielający na dwa moduły

Kod kolorystyczny

czarny	D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1)
brązowy	D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2)
czerwona	D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3)
pomarańczowy	D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4)
żółty	D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5)
zielony	D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6)
niebieski	D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7)
fioletowy	D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8)
szary	D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9)
biały	D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10)
czarny	D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1)
brązowy	D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2)
czerwona	D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3)
pomarańczowy	D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4)
żółty	D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5)
zielony	D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6)
niebieski	D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7)
fioletowy	D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8)
szary	D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9)
biały	D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10)

Dane przyłączeniowe

Przyłącze 1

Przyłącze według normy	IEC 60807-2
	DIN 41652

CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Kabel



1258787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1258787>

Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
	M2,5
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37
Moment dokręcania	0,2 Nm
Liczba cykli wtykania	> 200
Raster	2,77 mm


Połączenie 2

Przyłącze według normy	IEC 60807-2
	DIN 41652
Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
	M2,5
Ilość przyłączy	2
Liczba biegunów	15
Moment dokręcania	0,2 Nm
Liczba cykli wtykania	> 200
Raster	2,74 mm

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
------------------------------	--

Rysunki



Maksymalny dopuszczalny tor w stanie zwiniętym

CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Kabel



1258787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1258787>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1258787>



UL Listed

ID dopuszczenia: E238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: E238705

CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Kabel



1258787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1258787>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(a), 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	a427ca7c-eb5c-43da-aafe-0b34c0ca84b8