



BOITE VIDE

TK PC 75-4-v



TK PC 75-4-v

Boîte vide

CUSTOMIZABLE

65 x 50 x 35 mm
Code Article: 12947501

Boîtier vide - Qualité industrielle, Boîtier et couvercle :
Polycarbonate renforcé de fibres de verre,, gris, simil. RAL 7035

avec passe-câble intégré (plage d'étanchéité 5-10 mm)



Données techniques

Mesures

Largeur:	65 mm
Longueur:	50 mm
Hauteur:	35 mm
Hauteur intérieure:	24 mm

Matériau:

Boîtier:	Polycarbonate, renforcé de fibres de verre, gris simil. RAL 7035
Couvercle:	Polycarbonate, renforcé de fibres de verre, gris simil. RAL 7035
joint:	Polyuréthane
Vis de couvercle:	Acier inoxydable V2A
Matériau:	Polycarbonate



BOITE VIDE

TK PC 75-4-v

Autres paramètres

Indices de protection:	IP 66 - selon EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Résistance aux chocs:	IK08 selon DIN EN 5012 / VDE 0470 Partie 100
Classe de protection:	II - Isolation de protection selon VDE 0106
Temp. ambiante (minimale):	-35 °C
Temp. ambiante (maximale):	80 °C
Temp. ambiante (24 heures):	60 °C
Tension d'isolation assignée CA:	690 V
Tension d'isolation assignée CC:	1000 V
Sans métaux lourds:	Oui
Sans PVC:	Oui
Sans silicone:	Oui
Convient à une utilisation extérieure:	Oui
Comportement au feu selon UL 50 / UL 746C:	5VA nach UL 50 / UL 746C
Comportement au feu selon UL 94:	V-2 selon UL 94
Comportement au feu selon VDE:	960°C selon VDE 0471/ EN 60695
Humidité rel. maxi. à 25° C (courte durée):	95%
Humidité rel. maxi. à 40° C:	50%
Résistance aux intempéries:	Oui
Couple de la vis du couvercle:	1.2 N m
Entrées de ligne:	Oui
Plage étanch./mm:	5 - 10 mm
Couple de la fixation sur dôme:	1.5 N m
Couple de la charnière extérieure:	1.5 N m